

**DNMG 150608, Typ: IC8150****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	F3P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Typ	IC8150
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Označení výrobce	DNMG 150608-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení