

Garant**Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment:
1,8Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211750 1,8
GTIN	4045197643865
Třída artiklu	21B

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák **slyšitelně a hmatatelně** vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity **1/4 palce** se stopkou **C 6,3** nebo **E 6,3**, např. **bit Torx Plus® č. 674252**.

Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Dodávka **bez** bitu.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Nastavený utahovací moment	1,8 Nm
Délka čepele	50 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±15 %
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	107 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Nastavení utažení	utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Příslušenství

„TQ-Station“ – úložná stanice pro momentové šroubováky

659964