

**WNMG 080408, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Lamač třísek	F3M
Typ	IC6015

Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	WNMG 080408-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení