


**WNMG 080404, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8250
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Lamač třísek	F3P
Označení výrobce	WNMG 080404-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení