


**WNMG 080408, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,08 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	F3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408

Typ	IC8150
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	WNMG 080408-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení