



Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMMU090408
Ø břitu D_c	31,7 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Délka vyložení L_1	45 mm
Výška drážky a_p	13,8 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Ø límce d_1	16 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm

Označení výrobce	ETS D32-14-W32-XN09
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 3	229695 3
--	----------