

**Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Rohový úhel čela	90 stupeň
Délka vyložení L_1	41 mm
Ø límce d_1	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Ø břítu D_c	31,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMMU090408
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Výška drážky a_p	10,8 mm

Označení výrobce	ETS D32-11-W25-XN09
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 3	229695 3
--	----------