

**WNMG 080408, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252121 IC8150 |
| GTIN | 7291075329186 |
| Třída artiklu | 26B |

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080408 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | IC8150 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 180 - 400 m/min |

| | |
|------------------|--|
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Lamač třísek | M3P |
| Řezný materiál | TK |
| Označení výrobce | WNMG 080408-M3P IC8150 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |