

**VNMG 160408, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	IC6025
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	F3M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Počet výměn/řezání	4
Označení výrobce	VNMG 160408-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení