

**VNMG 160404, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251790 IC8250
GTIN	7291075326093
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	F3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Rohový rádius	0,4 mm

Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Typ	IC8250
Hlavní způsob použití	P
Označení výrobce	VNMG 160404-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení