




## Řezné vložky HELIGRIP, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3/0,3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	273413 3/0,3
GTIN	7291075482652
Třída artiklu	26C

### Popis

**Provedení:**

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

**Použití:**

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273766 – 273768.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Posuv f zapichování	0,07 - 0,11 mm/ot,
Rohový rádius R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Posuv f soustružení	0,14 - 0,18 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Označení výrobce	GRIP 3003T IC808
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	T
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů