

**WNMG 080404, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Lamač třísek	F3M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	IC6015
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Označení výrobce	WNMG 080404-F3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení