

**VNMG 160404, Typ: IC8150****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Typ	IC8150
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Lamač třísek	F3P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	4

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Označení výrobce	VNMG 160404-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení