



Řezné vložky PENTACUT 17 N-NP pravý, IC1008, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Třída artiklu	26K

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.

Pro zapichování a obrábění zápichů. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950–273951.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius R	0,8 mm
Šířka zápichu w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Hloubka zápichu t_{max}	4 mm
CUTDIA	32 mm

Posuv f zapichování	0,05 - 0,09 mm/ot,
Posuv f soustružení zápichů	0,05 - 0,15 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 2,5 mm
Řada	PENTACUT
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,05 mm
Označení výrobce	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Počet výměn/řezání	5
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	NP
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 150 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů