

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 100/8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226490 100/8 |
| GTIN | 7291075313116 |
| Třída artiklu | 19D |

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

| | |
|---|------------|
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 0,7 stupeň |
| Řada | HELI3MILL |
| Ø D ₃ | 95,6 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D _{max} | 199 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 50 mm |
| Ø břitu D _c | 100 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Upínací otvor \varnothing | 32 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 195 mm |
| Vrtací kruhové frézování a_p | 3,6 mm |
| Počet břitů Z | 8 |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 1072,2 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. |
| Označení výrobce | HM390 FTD D100-8-32-15 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | šikmé zanořování |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|--|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2 | 229696 2 |
|--|----------|