

**Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Zef: 40/1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s přesazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMMU130608
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø límce d_1	21 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	1
Rohový úhel čela	90 stupeň
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Délka vyložení L_1	47 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Výška drážky a_p	18 mm
Ø břitu D_c	40 mm

Označení výrobce	ETS D40-18-W32-XN13
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------