

**Garant****Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka  $a_p = 10$  mm,  $\varnothing D$ : 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218566 50
GTIN	4045197530356
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Náhradní díl:**

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

Délka límce $L_1$	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	8,5 mm
Upínací otvor $\varnothing$	16 mm

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	2
Ø límce $d_1$	32 mm
Ø břitu $D_c$	50 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219983
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2