


**CCMT 09T302, Typ: IC807****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	ISOTURN
Lamač třísek	F3P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Hloubka řezu a_p	0,1 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 245 m/min
Typ	IC807
Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Označení výrobce	CCMT 09T302-F3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení