

Garant**Zanořovací fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211806 66/4
GTIN	4045197502063
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	55 mm
Ø břitu D_c	66 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	56,34 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	3,05 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	10 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	126 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7