

Garant**Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
40/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215615 40/10
GTIN	4045197409997
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**. Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Ø břitu D_c	40 mm
Ø D_2	28,7 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Počet břitů Z	10
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	78 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,31 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	36,85 mm
Řada	Softcut®
Ø D_3	38 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219827
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
	211750 0,45

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 0,45 Nm
