

## Garant

### Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, stopka Weldon, Ø D / Zef: 16/2mm



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo **pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.**

### Použití:

Pro rohové frézování, také do plného materiálu. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit lůžko destičky.

**Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!**

## Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	22,5 mm
Ø břitu $D_c$	16 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Délka vyložení $L_1$	32 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 0602..

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219827
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,45 Nm	211750 0,45