

**Garant****Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka  $a_p = 12$  mm,  $\varnothing D$ : 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218567 100
GTIN	4045197530509
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Náhradní díl:**

Č. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

Upínací otvor $\varnothing$	27 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	24,2 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	5
Ø límce $d_1$	48 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1207
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219984
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2