

Garant**Zanořovací fréza 90°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Ø břitu D _c	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Upínací závit M	M16
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm

Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	62 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	22,34 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	7,65 stupeň
$\varnothing D_3$	26 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7