



Řezné vložky TANGGRIP TAG N-LF, IC1010, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 2/0,2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273638 2/0,2
GTIN	7291075325607
Třída artiklu	26A

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Malé posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610 – 273614.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Rohový rádius R	0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,04 mm
Posuv f	0,03 - 0,08 mm/ot,
Řada	TANGGRIP-PL

Označení výrobce	TAG N2LF IC1010
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	LF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů