

**Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	31,7 mm
Celková délka $L_{celk.}$	95 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU090408
Výška drážky $a_p$	10,8 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	2
Ø límce $d_1$	16 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Délka vyložení $L_1$	41 mm

Označení výrobce	ETS D32-11-W20-XN09
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 3	229695 3
--	----------