

**Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227718 31,7/16
GTIN	7291075438925
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Výška drážky a_p	9,9 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMMU090408
Ø břitu D_c	31,7 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	85 mm
Délka vyložení L_1	35 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Ø límce d_1	15,5 mm

Označení výrobce	ETS D32-10-W16-XN09
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky5dílná Typ 3	229695 3
--	----------