

**Řezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 6/0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273403 6/0,5
GTIN	7291075028904
Třída artiklu	26C

**Popis****Provedení:**

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

**Použití:**

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273766 – 273768.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Rohový rádius R	0,5 mm
Posuv f zapichování	0,13 - 0,23 mm/ot,
Posuv f soustružení	0,22 - 0,36 mm/ot,

INSL	19 mm
Posuv f čelní soustružení	0,15 - 0,4 mm/ot,
Posuv f axiální zapichování	0,12 - 0,28 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,6 - 3 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,6 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,6 mm
Označení výrobce	GRIP 6005Y IC8250
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	U
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů