

Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 20stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215700 20
GTIN	4045197658166
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

- **Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.**
- **Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.**

Technický popis

Úhel γ	20 stupeň
Upínací otvor \emptyset	27 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	28,5 mm
Dosažitelná výška fazetky h	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1604..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Největší $\varnothing D_1$	91 mm
Nejmenší $\varnothing D$	35 mm
Dosažitelná délka fazetky l	30 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Posuv na zub při h_{max}	0,3 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219811