

Garant**Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 2,2Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211750 2,2
GTIN	4045197553201
Třída artiklu	21B

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák **slyšitelně a hmatatelně** vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity **1/4 palce** se stopkou **C 6,3** nebo **E 6,3**, např. **bit Torx Plus® č. 674252**.

Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Dodávka **bez** bitu.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Nastavený utahovací moment	2,2 Nm
Délka čepele	50 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Celková délka L	107 mm
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Nastavení utažení	utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Příslušenství

„TQ-Station“ – úložná stanice pro momentové šroubováky

659964