


**Řezné vložky HELIGRIP, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 5/0,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273413 5/0,8
GTIN	7291075484915
Třída artiklu	26C

**Popis****Provedení:**

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

**Použití:**

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

**Vhodné pro:**

Držák destiček č. 273766 – 273768.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv f zapichování	0,11 - 0,21 mm/ot,
Rohový rádius R	0,8 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Tolerance šířky zápichu w	0,05 mm
INSL	19 mm
Posuv f soustružení	0,23 - 0,35 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	1 - 3 mm
Řada	HELI-GRIP
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	1 mm
Označení výrobce	GRIP 5008T IC808
Počet výměn/řezání	1
Řezný materiál	TK
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	T
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů