



Vyměnitelné břity MINCUT MEFL plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 3/10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Třída artiklu	26J

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Technický popis

INSL	24,5 mm
Posuv f axiální zapichování	0,02 - 0,06 mm/ot,
Velikost destiček Ø d	10 mm
Posuv f čelní soustružení	0,02 - 0,05 mm/ot,
Maximální hloubka řezu t_{max}	9 mm
Rohový rádius R	1,5 mm
Řada	MINCUT
Označení výrobce	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Typ	IC908
Hlavní způsob použití	UNI

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička