

Garant**Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka $a_p = 10$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218566 160
GTIN	4045197530400
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický popis

\varnothing břitu D_c	160 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	8
Upínací otvor \varnothing	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
\varnothing límce d_1	70 mm

Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	41,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219983
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP