

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212087 16/4
GTIN	4045197549617
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení rezné hrany.**

Upozornění:

RD..05 $a_{p\max} = 1,1$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0501
Ø D ₃	11 mm
Upínací závit M	M8
Ø břitu D _c	16 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Celková délka L _{celk.}	20 mm
Počet břitů Z	4

Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	9,72 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,1 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,06 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219802