

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212070 16
GTIN	4045197192301
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení rezné hrany.**

Upozornění:

RD..05 $a_{p\max} = 1,1$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	16 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Ø D_3	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0501
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	30 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,06 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	9,72 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,1 mm
Úhel nastavení κ	15 - 27 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219802
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP