


Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 45stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215795 45
GTIN	4045197383235
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Dosažitelná šířka fazetky b	17,8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Úhel γ	45 stupeň
Nejmenší \varnothing D	17 mm
Dosažitelná délka fazetky l	27,5 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Největší \varnothing D ₁	56 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Celková délka L _{celk.}	52 mm
Upínací otvor \varnothing	22 mm

Dosažitelná výška fazetky h	19 mm
Posuv na zub při h_{\max}	0,14 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2