

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 10/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Upozornění:

RD..05 $a_{p,max} = 1,1$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Celková délka L _{celk.}	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0501
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	3,72 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,1 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	5,37 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219802
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP