

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod. Pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory. Technicky podmíněno bez vnitřního chlazení.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Ø břitu D _c	160 mm
Celková délka L _{celk.}	63 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Počet břitů Z	10
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP