

**Garant****90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.**Technický popis**

Ø břitu D <sub>c</sub>	40 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Upínací otvor Ø	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Dělení břitů	neustojné
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219812
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0