

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/7mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215715 80/7 |
| GTIN | 4045197410665 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

| | |
|--|-----------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Upínací otvor Ø | 27 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 50 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. |
| Ø břitu D _c | 80 mm |
| Počet břitů Z | 7 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |

| | |
|------------------|------------------|
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Dělení břitů | nestejně |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná | 219812 |