

Garant**Zanořovací fréza 93°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø břitu D _c	42 mm
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Počet břitů Z	3

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	5,3 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800