



Rohová fréza 90° 5720VZ16, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Třída artiklu	28R

Popis

Provedení:

Korpusy frézy s válcovou stopkou jsou vyvažovány při $G = 6,3$ při 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním je nutno společně s upínačem před vysokorychlostním obráběním vyvážit. Konstrukce umožňuje upnutí všech rádiusovým vyměnitelných destiček až do $r_e=6,0\text{mm}$ bez úpravy nosiče a korekce délky.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	135 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	75 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZD.. 16M5
Šroub pro vyměnitelné destičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	22,5 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	48 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	6,35 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229900
---------------	--------