

Garant
Zanořovací fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Délka vyložení L_1	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VDGT 11T2..
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	12,4 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	6,9 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	30 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	3,5 mm

Ø D ₃	14 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219801