

Garant**Zanořovací fréza 90°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Ø D ₂	29 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Upínací závit M	M16
Ø břitu D _c	42 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VCG. 2205
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Počet břitů Z	3
Úhel šikmého zanořování α _{max}	5,3 stupeň

Vrtací kruhové frézování a_p	8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	32,34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Zanořovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219800
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP