

Garant**Zanořovací fréza 93°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 211852 16/2 |
| GTIN | 4045197648563 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

| | |
|--|----------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VDGT 11T2.. |
| Upínací závit M | M8 |
| Ø D ₁ h ₆ | 8,5 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Celková délka L _{celk.} | 35 mm |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Ø břitu D _c | 16 mm |
| Počet břitů Z | 2 |

| | |
|---|-------------------|
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 6,9 stupeň |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$ | 30 mm |
| Vrtací kruhové frézování a_p | 3,5 mm |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{\max} | 12,4 mm |
| $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Provedení stopky | se závitem |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Zanořovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP | 674252 7IP |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219801 |