

**Garant****Fazetková fréza, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 30stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215700 30
GTIN	4045197410511
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**

- **Doporučené vyměnitelné břitové destičky pro srážení hran: č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použití jiných vyměnitelných břitových destiček může mít za následek omezení životnosti nástroje a kvality povrchu.**
- **Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.**

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Úhel $\gamma$	30 stupeň
Upínací otvor $\varnothing$	27 mm
Dosažitelná délka fazetky l	30 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	26,5 mm
Největší $\varnothing D_1$	84,6 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Dosažitelná výška fazetky h	15,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1604..
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Nejmenší $\varnothing$ D	35 mm
Posuv na zub při $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219811
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0