


**Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	220803 50/3
GTIN	4059782502109
Třída artiklu	28R

Popis**Provedení:**

Korpusy frézy s válcovou stopkou jsou vyvažovány při $G = 6,3$ při 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním je nutno společně s upínačem před vysokorychlostním obráběním vyvážit. Konstrukce umožňuje upnutí všech rádiusovým vyměnitelných destiček až do $r_e=6,0\text{mm}$ bez úpravy nosiče a korekce délky.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZD.. 16M5
Šroub pro vyměnitelné destičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování a_p	4 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	3,53 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	40,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	84 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229900
---------------	--------