

**Garant****Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, Ø D: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212100 35
GTIN	4045197192509
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

**Upozornění:**

$a_{p\ max} = 1,5\ mm.$

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP.**

**Technický popis**

Celková délka $L_{celk.}$	42 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	35 mm
Upínací závit M	M16
$\varnothing D_1\ h_6$	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0702
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	6

Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	26,21 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1,5 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,07 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219803
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2