

Garant**TK upínač konfigurovatelný, Pro Ø řezné hlavy D: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212000 20
GTIN	4045197659248
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut.

Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$ díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Stopka broušená po celé délce v h6 pro individuální zkracování a uvolňování.

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženích nástrojů redukuje technologická data.

Stopku lze uvolnit na $\varnothing d_{1 \text{ min}}$

Technický popis

Pro Ø řezné hlavy D	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Minimální vnější Ø, který lze uvolnit d_1	19,8 mm
Užitná délka L_1	40 mm
Doporučený utahovací moment	25 Nm
Celková délka L	195 mm
Řada	TopCut
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

