

Garant**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Velmi vysoký obráběcí výkon díky 2, resp. 3 břitům na otáčku.

Použití:

Pro obvodové frézování.

Upozornění:

Nepoužívejte k šikmému (ramping) a cirkulárnímu zanořování!

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	28 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení L_1	52 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Ø břitu D_c	25 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814