

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, Ø D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212100 25
GTIN	4045197193599
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Upozornění:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Upínací závit M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm
Počet břitů Z	5

Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,21 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,73 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulaté
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219803
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2